

**Garant****Lama di troncatura eco, neutro, Altezza tagliente h<sub>5</sub> / Larghezza gola w:  
32/3,1mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273562 32/3,1
GTIN	4062406202699
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Con lubrorefrigerazione eco diretta dei taglienti e della superficie di spoglia.

**Uso:**

Per scanalature profonde e per troncatura diametri grandi.

**Per:**

Supporto n. art. 273893; 273894; 274095; 274097 o n. art. 319132 – 319133 (portautensili VDI).

**Ricambi:**

Tappo a vite n. art. 279828 Dim. 2.

Piastra di chiusura n. art. 279830 Dim. 1.

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Descrizione tecnica**

Per Ø pezzo max.	100 mm
Serie	Eco
Altezza tagliente h <sub>5</sub>	32 mm
Larghezza gola w	3,1 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	sì

Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura