



Set di bit BiTorsion 61 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675950
GTIN	4013288179937
Classe articolo	63H

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675510 1 pz. Dim. 1/25; 2 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675520 2 pz. Dim. 1/25; 8 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675530 1 pz. Dim. 1/25; 2 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: 2 pz. Dim. 1; 8 pz. Dim. 2; 1 pz. Dim. 3

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: 3 pz. Dim. 2,5; 3 pz. Dim. 3,0; 3 pz. Dim. 4,0; 2 pz. Dim. 5,0

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx®: n. art. 675550 3 pz. Dim. TX10; 2 pz. Dim. TX15; 4 pz. Dim. TX20; 4 pz. Dim. TX25; 2 pz. Dim. TX30; 1 pz. Dim. TX40

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: cad. 1 pz. Dim. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Raccordo „Rapidaptor“: 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3K

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
--------------------	---------------------

Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Denominazione originale prodotto	Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Bit lunghezza	25 mm
Numero pezzi	61
Codificazione cromatica	sì
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3K	675020 6,3K
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion, tipo diamantato Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675530 1/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX20	675550 TX20
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion, tipo diamantato Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675510 2/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675520 2/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX15	675550 TX15
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion, tipo diamantato Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675530 2/25
	675530 3/25

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion, tipo diamantato
Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25
mm

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion, tipo diamantato
Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25
mm

675510 3/25

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx®
TX30

675550 TX30

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx®
TX40

675550 TX40

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion, tipo diamantato
Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25
mm

675510 1/25

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx®
TX10

675550 TX10

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim.
dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm

675520 3/25

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim.
dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm

675520 1/25

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx®
TX25

675550 TX25