



Set di bit con utensili con impugnatura universale e chiavi maschio esagonali 52 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675990
GTIN	4013288179968
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura portalamo **Kraftform** con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

Incluse chiavi maschio esagonali con testa sferoidale nelle dimensioni 1,5 – 8,0 mm.

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all'esperienza pratica, composti da bit e utensili con impugnatura universale **per utilizzo a mano e a macchina**.

Fornitura in robusta borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo.

Vantaggi:

Lieve differenza dei bit dovuta all'etichettatura colorata e numerica.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675520 2 pz. Dim. 1/25; 4 pz. Dim. 2/25; 2 pz. Dim. 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: 2 pz. Dim. 1; 4 pz. Dim. 2; 2 pz. Dim. 3

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: n. art. 675550 2 pz. Dim. TX10; 2 pz. Dim. TX15; 3 pz. Dim. TX20; 2 pz. Dim. TX25; 2 pz. Dim. TX30; 1 pz. Dim. TX40

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: cad. 1 pz. Dim. 0,8x5,5; 1,0x5,5

Bit IMPACTOR, lunghezza 50 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 2 pezzi Dimensione 2; 1 pezzi Dimensione 3

Bit IMPACTOR, lunghezza 50 mm, E 6,3, per viti Pozidriv: 2 pezzi Dimensione 2; 1 pezzi Dimensione 3

Bit IMPACTOR, lunghezza 50 mm, E 6,3, per esagono incassato: Cad. 1 pz. Dim. 4; 5; 6

Bit IMPACTOR, lunghezza 50 mm, E 6,3, per poligono interno Torx®: Cad. 1 pz. Dim. TX25; TX30; TX40

Chiave maschio piegata con testa sferoidale Hex-Plus, per esagono incassato: cad. 1 pz. Dim. 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm

Impugnatura per cacciavite: 1 pz.

Raccordo "Rapidaptor": 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3K

Descrizione tecnica

Codolo esagonale per bit	C 6,3
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Denominazione originale prodotto	Kraftform Kompakt 100
Numero pezzi	52
Utensile di manovra	Impugnatura con attacco a cambio rapido
Per macchine	sì
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX15	675550 TX15
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX10	675550 TX10
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675520 2/25

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675520 3/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX30	675550 TX30
Raccordo con magneti / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3K	675020 6,3K
Bit IMPAKTOR per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 Dim. dell'impronta a croce 3	674122 3
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX25	675550 TX25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX40	675550 TX40
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675520 1/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3BiTorsion Impronta Torx® TX20	675550 TX20