



Levigatrici a nastro ad aria compressa Dynafile®, Modello: 14000



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079551 14000
GTIN	616026140004
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchi versatili con **guida del nastro di tela abrasiva regolabile, corsa diritta esatta** e **braccio di contatto** intercambiabile per la lavorazione con ruota o superficie di contatto. La copertura in materiale composito per i nastri di tela abrasiva consente il **cambio rapido** e **semplice dei nastri**. Il **raffreddamento dei nastri di tela abrasiva** mediante l'aria di scarico aumenta la durata dei nastri stessi. Impugnatura regolabile. **Dynafile®**, lima a nastro robusta di impiego universale.

Uso:

Per rettificare, sbavare, dissolvenza, finitura e lucidatura, ideale anche per la lavorazione flessibile di punti difficilmente accessibili.

Fornitura:

Incl nippli. 1 braccio di contatto, nastro di tela abrasiva 13×610 mm.

Nota:

Ulteriori esecuzioni con braccio di contatto per Dynafile® disponibili su richiesta o nel nostro eShop.

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Larghezza del nastro	3–4; 6; 13 mm
Rumorosità	77 dB(A)
Fabbisogno massimo d'aria	876 l/min
Denominazione originale prodotto	Dynafile

Peso	1,4 kg
Potenza fornita	379 W
Numero massimo giri	20000 min ⁻¹
Serie	Dynafile
Lunghezza del nastro	610 mm
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro

Accessori

Braccio di contatto per Dynafile® Modello 11218	079559 11218
Braccio di contatto per Dynafile® Modello 11219	079559 11219
Braccio di contatto per Dynafile® Modello 11231	079559 11231
Braccio di contatto per Dynafile® Modello 11232	079559 11232
Braccio di contatto per Dynafile® Modello 11213	079559 11213
Braccio di contatto per Dynafile® Modello 11216	079559 11216