

**Chiavi con bocca triangolare, Per viti: M4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	623505 M4
GTIN	4020772044350
Classe articolo	63Q

Descrizione**Esecuzione:**

In tubo di acciaio di precisione, esecuzione zincata con spina di manovra.

Uso:

Per viti a testa triangolare secondo DIN 22424 e per dadi triangolari secondo DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

Lunghezza codolo: 90 mm

Altezza della testa dimensione interna F: 6,8 mm

Ø gambo: 9 mm

Descrizione tecnica

Per viti	M4
Lunghezza codolo	90 mm
Ø gambo	9 mm
Altezza della testa dimensione interna F	6,8 mm
Modello	22417A

Tipo di prodotto

Chiave a bussola