

**Chiavi con bocca triangolare, Per viti: M5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	623505 M5
GTIN	4020772044367
Classe articolo	63Q

Descrizione**Esecuzione:**

In tubo di acciaio di precisione, esecuzione zincata con spina di manovra.

Uso:

Per viti a testa triangolare secondo DIN 22424 e per dadi triangolari secondo DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

Lunghezza codolo: 100 mm

Altezza della testa dimensione interna F: 8,3 mm

Ø gambo: 12 mm

Descrizione tecnica

Per viti	M5
Ø gambo	12 mm
Lunghezza codolo	100 mm
Altezza della testa dimensione interna F	8,3 mm
Modello	22417A

Tipo di prodotto

Chiave a bussola