



Chiavi con bocca triangolare, Per viti: M6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	623505 M6
GTIN	4020772044374
Classe articolo	63Q

Descrizione

Esecuzione:

In tubo di acciaio di precisione, esecuzione zincata con spina di manovra.

Uso:

Per viti a testa triangolare secondo DIN 22424 e per dadi triangolari secondo DIN 22425.

Norma:

DIN 22417 A

Lunghezza codolo: 115 mm

Altezza della testa dimensione interna F: 10,05 mm

Ø gambo: 14 mm

Descrizione tecnica

Altezza della testa dimensione interna F	10,05 mm
Lunghezza codolo	115 mm
Ø gambo	14 mm
Per viti	M6
Modello	22417A

Tipo di prodotto

Chiave a bussola