



Chiavi con bocca triangolare, Per viti: M16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	623505 M16
GTIN	4020772044411
Classe articolo	63Q

Descrizione

Esecuzione:

In tubo di acciaio di precisione, esecuzione zincata con spina di manovra.

Uso:

Per viti a testa triangolare secondo DIN 22424 e per dadi triangolari secondo DIN 22425.

Norma:

DIN 22417 A

Lunghezza codolo: 180 mm

Altezza della testa dimensione interna F: 20,55 mm

Ø gambo: 25 mm

Descrizione tecnica

Ø gambo	25 mm
Per viti	M16
Lunghezza codolo	180 mm
Altezza della testa dimensione interna F	20,55 mm
Modello	22417A

Tipo di prodotto

Chiave a bussola