

Set di punte da centro in HSS-E n. art. 111050, in cassetta, non rivestito, Numero di punte: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	111055 10
GTIN	4045197797759
Classe articolo	11A

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte da centro a norma DIN 333.

Contenuto:

Punte da centro n. art. 111050, cad. 1 pezzo nelle Dim. 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Descrizione tecnica

Numero di punte	10	
Rivestimento	non rivestito	
Materiale da taglio	HSS E	
Norma	DIN 333	
Modello	A	
Tolleranza Ø nominale	k12	
Angolo di svasatura	60 grado	



Codolo	Codolo cilindrico con h7
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Centratura

Dati utente

	Idoneità	\mathbf{V}_{c}	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	45 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm²	idonea	40 m/min	Р
Acciaio < 750 N/mm²	idonea	30 m/min	Р
Acciaio < 900 N/mm²	idonea	25 m/min	Р
Acciaio < 1100 N/mm²	idonea	10 m/min	Р
Acciaio < 1400 N/mm²	idonea	8 m/min	Р
INOX < 900 N/mm ²	idonea	12 m/min	М
INOX > 900 N/mm ²	idonea	8 m/min	М
GG(G)	limitatamente adatta	25 m/min	K
CuZn	idonea	80 m/min	N
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		

Accessori

Punta da centro in HSS-EA Ø Nominale DC k12 4 mm	111050 4
Punta da centro in HSS-EA Ø Nominale DC k12 0,75 mm	111050 0,75
Punta da centro in HSS-EA Ø Nominale DC k12 1,5 mm	111050 1,5
Punta da centro in HSS-EA Ø Nominale DC k12 2 mm	111050 2
Punta da centro in HSS-EA Ø Nominale DC k12 2,5 mm	111050 2,5
Punta da centro in HSS-EA Ø Nominale DC k12 3 mm	111050 3

Punta da centro in HSS-EA Ø Nominale DC k12 1 mm	111050 1
Punta da centro in HSS-EA Ø Nominale DC k12 1,6 mm	111050 1,6
Punta da centro in HSS-EA Ø Nominale DC k12 3,15 mm	111050 3,15
Punta da centro in HSS-EA Ø Nominale DC k12 5 mm	111050 5