## Portainserti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 10/06mm



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260014 10/06
GTIN	4045197797537
Classe articolo	21T

## **Descrizione tecnica**

Misura inserto	6 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	10 mm
Codice ISO portautensile	SCACR/L 1010M06
Lunghezza complessiva L	150 mm
Lunghezza della testina L₁	10 mm
Dimensione codolo	10 mm
Inserto adatto	CC 0602
Set di viti per inserti	269021 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa



## Accessori

Vite di serraggio Modello 1	269021 1
Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX7	674248 TX7
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500