

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
12/09mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260014 12/09
GTIN	4045197797568
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 09T3..
Dimensione codolo	12 mm
Set di viti per inserti	269021 2
Lunghezza complessiva L	150 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	12 mm
Codice ISO portautensile	SCACR/L 1212M09
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	12 mm
Misura inserto	9 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Vite di serraggio Modello 2

269021 2

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500