

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
8/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260015 8/06
GTIN	4045197797582
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	8 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	8 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Codice ISO portautensile	SCACR/L 0808M06
Dimensione codolo	8 mm
Misura inserto	6 mm
Set di viti per inserti	269021 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Vite di serraggio Modello 1	269021 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX7	674248 TX7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500