

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
10/07mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260298 10/07
GTIN	4045197797858
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	10 mm
Misura inserto	7 mm
Lunghezza della testina L ₁	15 mm
Set di viti per inserti	269021 1
Lunghezza complessiva L	150 mm
Ampiezza funzionale L ₄	10 mm
Codice ISO portautensile	SDACR/L 1010M07
Inserto adatto	DC.. 0702..
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	269021 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX7	674248 TX7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500