

Garant**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
12/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260298 12/11
GTIN	4045197797889
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Dimensione codolo	12 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Ampiezza funzionale L ₄	12 mm
Set di viti per inserti	269021 2
Codice ISO portautensile	SDACR/L 1212M11
Lunghezza della testina L ₁	18 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di serraggio Modello 2	269021 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500