

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto:  
8/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260299 8/07
GTIN	4045197797902
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	269021 1
Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	SDACR/L 0808M07
Lunghezza complessiva L	150 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	12,7 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	8 mm
Misura inserto	7 mm
Dimensione codolo	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

**Accessori**

Vite di serraggio Modello 1	269021 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX7	674248 TX7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500