## Portainserti con bloccaggio a vite, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto: 12/11mm



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260299 12/11
GTIN	4045197797940
Classe articolo	21T

## **Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	269021 2
Lunghezza complessiva L	150 mm
Inserto adatto	DC 11T3
Dimensione codolo	12 mm
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	SDACR/L 1212M11
Ampiezza funzionale L₄	12 mm
Lunghezza della testina L₁	18 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa



## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite di serraggio Modello 2	269021 2
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500