

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
10/07mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260301 10/07
GTIN	4045197797964
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	7 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	SDNCN 1010M07
Set di viti per inserti	269021 1
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	15 mm
Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	5,2 mm
Dimensione codolo	10 mm
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	62,5 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX7

674248 TX7

Vite di serraggio Modello 1

269021 1

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500