

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
12/11mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260301 12/11
GTIN	4045197797971
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	21 mm
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	150 mm
Set di viti per inserti	269021 2
Codice ISO portautensile	SDNCN 1212M11
Dimensione codolo	12 mm
Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	6,2 mm
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	62,5 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di serraggio Modello 2	269021 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500