

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/11mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260301 16/11
GTIN	4045197797988
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	SDNCN 1616M11
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	21 mm
Set di viti per inserti	269021 2
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	150 mm
Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	8,6 mm
Dimensione codolo	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	62,5 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Vite di serraggio Modello 2

269021 2

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500