



Strumento di centraggio C III con codolo di serraggio di Ø 16 mm, Lettura comparatore: 0,005mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	359610 0,005
GTIN	2050001890146
Classe articolo	38D

Descrizione

Esecuzione:

Durante l'operazione il comparatore resta nella posizione determinata desiderata.

- Con codolo di serraggio Ø 16 mm, cilindrico.
- Con pattino regolabile per campo di impiego ampio.

Uso:

- Per impiego orizzontale e verticale.
- Allineamento di fori, alberi, superfici piane, bordi di riferimento e intagli in posizione centrale rispetto al mandrino.
- Verifica della concentricità dei mandrini.

Precisione:

0,005 mm di precisione di centratura ovvero di lavorazione.

Fornitura:

C III – inclusa punta tastatrice con Ø sfera di 5 mm n. art. 359660 (anche per Ø esterno).

Accessori speciali:

Per inserti tastatori vedi n. art.359650 – 359670.

Nota:

Per tastatore per bordi vedi n. art. 359000; 359070 e per tastatore 3D vedi n. art. 359520; 359500.

Descrizione tecnica

Numero di giri massimo dello stelo	50 - 100 min ⁻¹
Pressione esercitata	1 N
Intervallo di misurazione del comparatore	2,5 mm
Lunghezza senza gambo e tastatore	102 mm
Lettura comparatore	0,005 mm
Ø Massimo carrello	116 mm
Tipo di prodotto	Strumento di centraggio

Accessori

Fermacavo completo Modello S	359612 S
Set tastatore / Prolunga	359650
Supporto magnetico completo Modello M	359611 M