

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
12/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260904 12/11
GTIN	4045197798015
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	269021 1
Lunghezza complessiva L	150 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Misura inserto	11 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	12 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	16 mm
Dimensione codolo	12 mm
Codice ISO portautensile	STJCR/L 1212M11
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX7	674248 TX7
Vite di serraggio Modello 1	269021 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500