

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/11mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260905 16/11
GTIN	4045197798053
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	STJCR/L 1616M11
Set di viti per inserti	269021 1
Dimensione codolo	16 mm
Misura inserto	11 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	16 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	16 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Vite di serraggio Modello 1	269021 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX7	674248 TX7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500