

Garant**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
8/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261314 8/11
GTIN	4045197798060
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	SVACR/L 0808M11
Inserto adatto	VC.. 1103..
Lunghezza della testina L ₁	26 mm
Ampiezza funzionale L ₄	8 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Dimensione codolo	8 mm
Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269021 1
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX7

674248 TX7

Vite di serraggio Modello 1

269021 1

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200