

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/11mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261314 16/11
GTIN	4045197798091
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	16 mm
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	SVACR/L 1616M11
Lunghezza della testina L ₁	26 mm
Dimensione codolo	16 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Lunghezza complessiva L	150 mm
Set di viti per inserti	269021 1
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	269021 1
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX7	674248 TX7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200