

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261314 16/16
GTIN	4045197798114
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	VC.. 1604..
Misura inserto	16 mm
Set di viti per inserti	269021 2
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	40 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Dimensione codolo	16 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	16 mm
Codice ISO portautensile	SVACR/L 1616M16
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Vite di serraggio Modello 2

269021 2

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500