



Salopette Pulsschlag, blu pervinca / nero, Taglia: 25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091171 25
GTIN	4053813028743
Classe articolo	06K

Descrizione

Esecuzione:

Abbigliamento da lavoro di alta qualità fatto con materiali pregiati. Design moderno con dettagli studiati alla perfezione. I diversi **elementi catarifrangenti** garantiscono una migliore visibilità. I punti di sollecitazione sono muniti di rinforzi, per consentire un uso prolungato.

Salopette con protezione reni rialzata.

- **Tasca sulla pettorina con rinforzo in CORDURA®.**
- **Bretelle elastiche con chiusura di plastica resistente agli urti e al calore.**
- **Certificazione a norma EN 14404 assieme alla ginocchiera n. art. 091848.**

Descrizione:

- **Linea ergonomica per una maggiore libertà dei movimenti.**
- **Due tasche posteriori con rinforzo in CORDURA®.**
- **Tasca portametro e tasca sulla coscia con rinforzo in CORDURA®.**
- **Cintura elasticizzata.**
- **Ginocchio preformato con zona per il movimento.**

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Salopette in combinazione di colore **blu scuro / antracite** al n. art. 091172.

Disponibile su richiesta in altri colori.

La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Norma: EN 14404

Descrizione tecnica

Dimensione UK	36S
Taglia DE	25
Dimensione US	36/39
Dimensione FR	46C
Dimensione IT	46C
Serie	Pulsschlag
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Dimensioni NL	25
Dimensioni ES	46C
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	35% cotone
Composizione del tessuto	65% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	260 g/m ²
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 60 °C
Colore	blu pervinca / nero
Norma	EN 14404
Tipo di prodotto	Salopette