

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
10/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261315 10/11
GTIN	4045197798138
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	26 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Dimensione codolo	10 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	10 mm
Codice ISO portautensile	SVACR/L 1010M11
Set di viti per inserti	269021 1
Misura inserto	11 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX7

674248 TX7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200