



Salopette Pulsschlag, blu scuro / antracite, Taglia DE: 64



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091172 64
GTIN	4053813267647
Classe articolo	06K

Descrizione

Esecuzione:

Abbigliamento da lavoro di alta qualità fatto con materiali pregiati. Design moderno con dettagli studiati alla perfezione. I diversi **elementi catarifrangenti** garantiscono una migliore visibilità. I punti di sollecitazione sono muniti di blocchi, per consentire un uso prolungato.

- **Guida lineare ergonomica per una maggiore libertà dei movimenti.**
- **Due tasche posteriori con rinforzo in CORDURA®.**
- **Tasca portametro e tasca sulla coscia con rinforzo in CORDURA®.**
- **Cintura elasticizzata.**
- **Ginocchio preformato con zona per il movimento.**
- **Tasche di protezione per le ginocchia in CORDURA® riempibili dall'alto, con pateletta.**
- **Certificate a norma EN 14404 assieme alle ginocchiere.**

Salopette con **protezione reni rialzata.**

- **Tasca sulla pettorina con rinforzo in CORDURA®.**
- **Bretelle elastiche con chiusura di plastica resistente agli urti e al calore.**

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Salopette in combinazione di colori **blu pervinca / nero** al n. art. 091171.

Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.

Lavaggio: Colorati 60 °C

Descrizione tecnica

Dimensione UK	48R
Taglia DE	64
Dimensione FR	60
Dimensione IT	60
Dimensione US	48/35
Serie	Pulsschlag
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Dimensioni ES	60
Dimensioni NL	64
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	35% cotone
Composizione del tessuto	65% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	260 g/m ²
Lavaggio	Colorati 60 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	Pulizia con percloroetilene
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Colore	blu scuro / antracite
Tipo di prodotto	Salopette