



## Salopette Pulsschlag, blu scuro / antracite, Taglia DE: 25



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 091172 25     |
| GTIN            | 4053813267968 |
| Classe articolo | 06K           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Abbigliamento da lavoro di alta qualità** fatto con materiali pregiati. Design moderno con dettagli studiati alla perfezione. I diversi **elementi catarifrangenti** garantiscono una migliore visibilità. I punti di sollecitazione sono muniti di blocchi, per consentire un uso prolungato.

- **Guida lineare ergonomica per una maggiore libertà dei movimenti.**
- **Due tasche posteriori con rinforzo in CORDURA®.**
- **Tasca portametro e tasca sulla coscia con rinforzo in CORDURA®.**
- **Cintura elasticizzata.**
- **Ginocchio preformato con zona per il movimento.**
- **Tasche di protezione per le ginocchia in CORDURA® riempibili dall'alto, con pateletta.**
- **Certificate a norma EN 14404 assieme alle ginocchiere.**

**Salopette** con **protezione reni rialzata.**

- **Tasca sulla pettorina con rinforzo in CORDURA®.**
- **Bretelle elastiche con chiusura di plastica resistente agli urti e al calore.**

#### Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

**Salopette** in combinazione di colori **blu pervinca / nero** al n. art. 091171.

Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.

Lavaggio: Colorati 60 °C

## Descrizione tecnica

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensione IT                                   | 46C                                                      |
| Dimensione FR                                   | 46C                                                      |
| Dimensione US                                   | 36/40                                                    |
| Dimensione UK                                   | 36S                                                      |
| Taglia DE                                       | 25                                                       |
| Serie                                           | Pulsschlag                                               |
| Servizio speciale                               | Personalizzazione dell'abbigliamento                     |
| Dimensioni NL                                   | 25                                                       |
| Dimensioni ES                                   | 46C                                                      |
| Genere                                          | da uomo                                                  |
| Composizione del tessuto                        | 35% cotone                                               |
| Composizione del tessuto                        | 65% poliestere                                           |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 260 g/m <sup>2</sup>                                     |
| Lavaggio                                        | Colorati 60 °C                                           |
| Candeggiare                                     | non candeggiare                                          |
| Pulizia chimica                                 | Pulizia con percloroetilene                              |
| Asciugatura                                     | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) |
| Stanghette                                      | caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C           |
| Colore                                          | blu scuro / antracite                                    |
| Tipo di prodotto                                | Salopette                                                |