

**BENNING****Cercafase bipolari DUSPOL<sup>®</sup>, Tipo di dispositivo: PROFIPOL+****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473105 PROFIPOL+
GTIN	4014651200234
Classe articolo	47A

**Descrizione****Esecuzione:**

Con arresto impugnatura per utilizzo con una mano su prese e per la custodia sicura. Indicatore della tensione funzionante anche con batterie scariche o senza batterie.

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Uso:**

Adatto per lavori nel campo dell'artigianato, dell'elettrotecnica, dell'industria, della manutenzione e dell'assistenza (ricerca guasti).

**Norma:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Descrizione tecnica**

Controllo della polarità	LED
Prova di continuità	acustico / LED
Display	LED
Campo visualizzazione AC	12 - 690 V

Controllo della fase	LED
Rivelatore di rotture di cavi senza contatto	sì
Categoria di sovratensione	CAT II 690 V; CAT III 600 V
Campo visualizzazione DC	12 - 690 V
Grado di protezione IP	IP 54
Taratura	I1
Numero di batterie contenute	2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Cercafase bipolari

## Servizi

Rapporto di taraturaCercafase bipolari Modello S	027120 S
Certificato DAkkSCercafase bipolari Modello S	027160 S

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--	------------