



## Riga flessibile di precisione inossidabile, scala incisa a laser, Lunghezza: 1500mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	461400 1500
GTIN	2050001951434
Classe articolo	46R

### Descrizione

#### Esecuzione:

In acciaio **inossidabile** speciale per molle con bordi rettificati. Esecuzione larga. Bordo superiore e inferiore con scala in millimetri. Ottima leggibilità grazie alla superficie opaca e alla graduazione nitida.

Scala incisa in profondità con raggio laser. **Graduazione di grande precisione.** Superficie opaca. Particolarmente robuste e resistenti all'usura. **Controllate pezzo per pezzo, con codice di identificazione individuale.**

### Descrizione tecnica

Limite di errore	0,2 mm
Taratura	F10
Spessore sezione trasversale	1 mm
Larghezza sezione trasversale	30 mm
Lunghezza	1500 mm
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Riga

### Servizi

Rapporto di taratura Riga in acciaio Lunghezza max. 2000/2 mm	026200 2000/2
---	---------------

