

**PRYOR****Set di punzoni con lettere, 26 pezzi Dotstress A – Z, Altezza di scrittura: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085442 6
GTIN	5022044018266
Classe articolo	08W

**Descrizione****Esecuzione:**

**Punzone manuale Lowstress Dotstress punteggiato** con incisione radiale, per una minore sollecitazione della superficie del materiale nella goffatura.

In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.

**Scrittura normale:** il carattere punzonato è leggibile direttamente sul pezzo.

**Punzoni di precisione ad alte prestazioni,** nichelati chimicamente, massima durata.

**Uso:**

Per evidenziare materiali con **resistenza fino a 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Ricambi:**

Singoli punzoni con numeri: n. art. 085411 Dim. altezza scrittura / numeri, per esempio n. art. 085411 Dim. 3/1.

Singoli punzoni con lettere: n. art. 085431 Dim. altezza scrittura / caratteri, per esempio n. art. 085431 Dim. 3/A.

**Nota:**

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.

**Descrizione tecnica**

Spessore gambo	9,5
Lunghezza complessiva	70 mm
Tipo di prodotto	Punzone manuale

---

## Accessori

Portapunzoni Modello GRIP	085475 GRIP
---------------------------	-------------