



Perno di alloggiamento, Forma A acciaio legato, Ø D: 10 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370041 10
GTIN	2050001875259
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio legato rettificato e kolsterizzato®.

Uso:

Posizionamento di pezzi con dimensione di accoppiamento.

Utilizzabile come base o arresto temprato per dispositivi.

Ø esterno d_{n6} : 10 mm

Lunghezza 1: 13 mm

Lunghezza collare L_2 : 10 mm

Filettatura M: M3

Descrizione tecnica

Ø esterno D	10 mm
Lunghezza 1	13 mm
Lunghezza collare L_2	10 mm
Filettatura M	M3
Ø esterno d_{n6}	10 mm
Tipo di prodotto	Sistema di serraggio del dispositivo

