

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
32/12mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255795 32/12
GTIN	4045197799111
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	34 mm
Inserto adatto	RN.. 1207..
Staffa	259035 3
Dimensione codolo	32 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Misura inserto	12 mm
Codice ISO portautensile	CRSNR/L 3225P12
Sottopiacchetta	259031 43
Vite per sottopiacchetta	259025 2
Lunghezza complessiva L	170 mm
Sottopiacchetta per staffa	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Sottoplacchetta Modello 43	259031 43
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Unità staffe Modello 3	259035 3
Appoggio per staffa Modello 1	259041 1
Vite per sottoplacchetta Modello 2	259025 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500