

**Garant**

**Portainseri con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255796 25/12
GTIN	4045197799128
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Sottoplacchetta	259031 43
Vite per sottoplacchetta	259025 2
Lunghezza complessiva L	150 mm
Staffa	259035 3
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Inserto adatto	RN.. 1207..
Codice ISO portautensile	CRSNR/L 2525M12
Dimensione codolo	25 mm
Misura inserto	12 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	34 mm
Sottoplacchetta per staffa	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Appoggio per staffa Modello 1	259041 1
Vite per sottoplacchetta Modello 2	259025 2
Unità staffe Modello 3	259035 3
Sottoplacchetta Modello 43	259031 43
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500