

Garant

Portainseri con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255796 32/12
GTIN	4045197799135
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Staffa	259035 3
Vite per sottoplacchetta	259025 2
Misura inserto	12 mm
Dimensione codolo	32 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Sottoplacchetta	259031 43
Codice ISO portautensile	CRSNR/L 3225P12
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Inserto adatto	RN.. 1207..
Sottoplacchetta per staffa	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	90 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Appoggio per staffa Modello 1	259041 1
Unità staffe Modello 3	259035 3
Sottoplacchetta Modello 43	259031 43
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Vite per sottoplacchetta Modello 2	259025 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500