



Strumento di misura per temperatura e flusso, Modello: 405I



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474186 405I
GTIN	4029547014260
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura compatti e ottimizzati per smartphone. Tutti i dati misurati vengono trasmessi direttamente alla app testo Smart Probes (requisiti di sistema: iOS 8.3 oppure Android 4.3 o successiva / Bluetooth 4.0), utilizzabile gratuitamente, e possono essere letti, protocollati e infine inviati direttamente via e-mail mediante un terminale mobile.

- **Visualizzazione simultanea fino a 6 Smart Probes.**
- **Lettura wireless dei valori di misura sul proprio dispositivo mobile.**
- **Possibilità di visualizzazione dei valori di misura come grafico o come tabella.**
- **I protocolli dei dati misurati possono essere integrati con foto.**

Termoanemometro comandato via smartphone. Misurazione di velocità aria, portata volumetrica e temperatura. Facile configurazione di dimensioni e geometria della sezione del canale per la determinazione della portata volumetrica. Tubo telescopico estraibile fino a 400 mm.

Fornitura:

Incluse 4 batterie n. art. 081561 LR3 e certificato di collaudo.

Nota:

Altre Smart Probes (termometri, termometri a pinza, manometri differenziali e di alta pressione) disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza	200 mm
Altezza	41 mm
Larghezza	30 mm
Intervallo di misurazione temperatura	-20 - 60 °C
Intervallo di misurazione della velocità dell'aria	0 - 30 m/s
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Numero di batterie contenute	4
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Strumento di misura per temperatura e flusso

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3

081561 LR3