

**Supporto basculante piano, filettatura esterna, Filettatura M: M8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370055 M8
GTIN	2050001875532
Classe articolo	37K

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Sfera in acciaio per cuscinetti a sfere.

Con filettatura esterna.

**Uso:**

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

**Nota:**

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza 1	13 mm
Ø Esterno D <sub>1</sub>	7,2 mm
Lunghezza collare L <sub>2</sub>	8 mm
Filettatura M	M8

Ø Esterno D	13 mm
Portata massima (statica)	10 kN
Tipo di prodotto	Supporto basculante