

**Supporto basculante scanalato, filettatura esterna, Filettatura M: M20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370056 M20
GTIN	2050001886170
Classe articolo	37K

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Sfera in acciaio per cuscinetti a sfere.

Con filettatura esterna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Lunghezza collare L ₂	20 mm
Ø Esterno D ₁	34,5 mm
Ø Esterno D	50 mm
Filettatura M	M20

Lunghezza 1	35 mm
Portata massima (statica)	165 kN
Tipo di prodotto	Supporto basculante