



## Supporto basculante piano, filettatura interna, Filettatura M: M4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370058 M4
GTIN	2050001885616
Classe articolo	37K

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Sfera in acciaio per cuscinetti a sfere.

Con filettatura interna.

#### Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

#### Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Ø esterno D: 18 mm

Ø esterno D<sub>1</sub>: 10,5 mm

Lunghezza 1: 17 mm

Lunghezza collare L<sub>2</sub>: 4,4 mm

portata massima (statica): 25 kN

### Descrizione tecnica

Ø esterno D <sub>1</sub>	10,5 mm
--------------------------	---------

Ø esterno D	18 mm
Lunghezza collare L <sub>2</sub>	4,4 mm
Filettatura M	M4
Lunghezza 1	17 mm
portata massima (statica)	25 kN
Tipo di prodotto	Pendelauflage