

**Gancio di serraggio con anello M8, Modello: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370070 2
GTIN	2050001882677
Classe articolo	37K

Descrizione**Esecuzione:**

Con vite ribassata.

Interamente in acciaio da bonifica e brunito.

Uso:

Avvitamento diretto in un foro a passo fisso, anche senza svasatura.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per:

Elemento elevatore n. art. 370077.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M8
Lunghezza 1	25 mm
F _{max.}	7,3 kN
Modello	2

Altezza H ₂	14 mm
H ₁	35 - 45 mm
Coppia massima	20 Nm
Tipo di prodotto	Gancio di serraggio