

**Gancio di serraggio con anello M8, Modello: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370070 4
GTIN	2050001887719
Classe articolo	37K

Descrizione**Esecuzione:**

Con vite ribassata.

Interamente in acciaio da bonifica e brunito.

Uso:

Avvitamento diretto in un foro a passo fisso, anche senza svasatura.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per:

Elemento elevatore n. art. 370077.

Descrizione tecnica

Lunghezza 1	20 mm
H ₁	45 - 55 mm
Modello	4
Coppia massima	20 Nm

F _{max.}	7,9 kN
Altezza H ₂	14 mm
Filettatura M	M8
Tipo di prodotto	Gancio di serraggio