

bimos

Sedia da lavoro girevole per carichi pesanti, stoffa**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965383
GTIN	4016849591179
Classe articolo	96B

Descrizione**Esecuzione:**

Sedia da lavoro girevole molto robusta e sicura con basamento a razze rinforzato, di dimensioni molto grandi e in alluminio (Ø 740 mm), molla a gas di sicurezza con copertura in acciaio, meccanica della sedia in esecuzione rinforzata.

Schienale a regolazione continua, regolabile in altezza e inclinazione in base alle proprie esigenze. Seduta e schienale ergonomici. Maniglia di trasporto in acciaio.

Braccioli inclusi. Spazio tra i braccioli di 570 mm, regolabile in larghezza.

Imbottitura extra spessa con densità dell'espanso del 25% più alta, molto robusta e resistente. Con imbottitura di stoffa.

Norma:**DIN 68877****Fornitura:**

Incluso 1 set di elementi scorrevoli e 1 set di ruote.

Portata sedia: 160 kg

Campo di regolazione dell'altezza con ruote: 490 - 640 mm

Colore materiale seduta: nero

Descrizione tecnica

Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Portata	160 kg
Colore materiale seduta	nero
Esecuzione	con rotelle
Portata sedia	160 kg
Ø basamento a stella	740 mm
Campo di regolazione dell'altezza con borchie paracolpi	450 - 600 mm
Campo di regolazione dell'altezza con ruote	490 - 640 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole

Accessori

Piedini (1 set = 5 pezzi)	963188
Ruote (1 set = 5 pezzi)	963187