

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
32/19mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251112 32/19
GTIN	4045197801128
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	170 mm
Sottoplacchetta	259031 38
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Set di molle	259044 7
Codice ISO portautensile	PSSNR/L 3232P19
Leva	259015 13
Set spine elastiche	259047 5
Vite per leva	259018 13
Inserto adatto	SN.. 1906..
Dimensione codolo	32 mm
Misura inserto	19 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per leva Modello 13	259018 13
Sottoplacchetta Modello 38	259031 38
Leva Modello 13	259015 13
Set di molle 10 pezzi Modello 7	259044 7
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 4 mm	674242 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500