



Tenditori inclinati senza impugnatura, Modello: 30R



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370085 30R
GTIN	2050001883094
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:

- **Tenditori inclinati „One Touch“ con corsa di serraggio assiale (H1/H2) mediante spostamento leva (a sinistra/a destra).**
- **Corpo in acciaio da bonifica ed brunito.**
- **Forza di serraggio uniforme sul componente.**
- **Minor ingombro bordi grazie all'impugnatura rimovibile.**

Uso:

- **Per il serraggio e l'apertura rapidi di componenti singoli.**
- **Per lavori di truciolatura leggeri.**

Nota:

Impugnature avvitabili con limitazione di coppia disponibili su richiesta.

Forza di serraggio max.: 800 N

Forza manuale max. impugnatura: 150 N

Descrizione tecnica

Altezza H	57,5 mm
-----------	---------

Filettatura M	M6
Dim. E	18 mm
B ₁	14 mm
L ₂	15 mm
L ₁	32 mm
Modello	30R
Altezza di serraggio h ₁ min.	31,4 mm
Altezza di serraggio h ₁ max.	32,6 mm
Forza di serraggio max.	800 N
Forza manuale max. impugnatura	150 N
B	30 mm
L ₃	25 mm
Filettatura M ₁	M4
Tipo di prodotto	Sistema di serraggio del dispositivo