



Tenditori inclinati senza impugnatura, Modello: 40R



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370085 40R
GTIN	2050001885470
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:

- **Tenditori inclinati „One Touch“ con corsa di serraggio assiale (H1/H2) mediante spostamento leva (a sinistra/a destra).**
- **Corpo in acciaio da bonifica ed brunito.**
- **Forza di serraggio uniforme sul componente.**
- **Minor ingombro bordi grazie all'impugnatura rimovibile.**

Uso:

- **Per il serraggio e l'apertura rapidi di componenti singoli.**
- **Per lavori di truciolatura leggeri.**

Nota:

Impugnature avvitabili con limitazione di coppia disponibili su richiesta.

Forza di serraggio max.: 1200 N

Forza manuale max. impugnatura: 200 N

Descrizione tecnica

Modello	40R
---------	-----

L ₁	40 mm
Filettatura M	M8
L ₂	20 mm
Dim. E	25 mm
Altezza H	78,1 mm
B ₁	16 mm
Altezza di serraggio h ₁ min.	44,1 mm
Altezza di serraggio h ₁ max.	45,9 mm
Forza di serraggio max.	1200 N
Forza manuale max. impugnatura	200 N
B	40 mm
L ₃	32 mm
Filettatura M ₁	M6 × 12