



Dispositivo mobile di lubrificazione ad aria compressa, Per capacità contenitore: 15/18kg



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 084000 15/18 |
| GTIN | 8429765410794 |
| Classe articolo | 08H |

Descrizione

Esecuzione:

Dispositivo mobile di lubrificazione ad aria compressa con carrello, per il trasporto sicuro ed economico dei grassi di lunga durata. Potenza di alimentazione elevata grazie al rapporto di moltiplicazione 1: 55, collegamento all'aspirazione e ingrassatori di sicurezza con ampio diametro. Adatto per oli e grassi con classe di consistenza fino a 2, compresi i grassi biologici (grassi multiuso).

Fornitura:

Membrana premigrasso, coperchio antipolvere in acciaio, pompa per ingrassaggio ad alta pressione e tubo flessibile di 4 m.

Nota:

Il dispositivo di lubrificazione è autolubrificante e non necessita di ulteriore giunto di lubrificazione. Si consiglia di utilizzare un riduttore di pressione con separatore dell'acqua.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Ø Interno contenitore | 255 - 282 mm |
| Pressione dell'aria necessaria | 3 - 10 bar |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Pressione di lubrificazione massima | 400 bar |
| Potenza di alimentazione massima | 600 g/min |
| Per capacità contenitore | 15 / 18 kg |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di lubrificazione |