



Dispositivo mobile di lubrificazione ad aria compressa, Per capacità contenitore: 25kg



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	084000 25
GTIN	4024937410806
Classe articolo	08H

Descrizione

Esecuzione:

Dispositivo mobile di lubrificazione ad aria compressa con carrello, per il trasporto sicuro ed economico dei grassi di lunga durata. Potenza di alimentazione elevata grazie al rapporto di moltiplicazione 1: 55 oltre che attacco di aspirazione e tubi flessibili per lubrificazione di sicurezza dall'ampio diametro. Adatto per oli e grassi con classe di consistenza fino a 2, compresi i grassi biologici (grassi multiuso).

Fornitura:

Membrana premigrasso, coperchio antipolvere in acciaio, pompa per ingrassaggio ad alta pressione e tubo flessibile di 4 m.

Nota:

Il dispositivo di lubrificazione è autolubrificante e non necessita di ulteriore giunto di lubrificazione. Si consiglia di utilizzare un riduttore di pressione con separatore dell'acqua.

Descrizione tecnica

Pressione di lubrificazione massima	400 bar
Pressione dell'aria necessaria	3 - 10 bar

Scheda tecnica

Potenza di alimentazione massima	600 g/min
Per capacità contenitore	25 kg
Ø Interno contenitore	300 - 340 mm
Alimentazione	Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto	Dispositivo di lubrificazione