

**Localizzatore, Modello: GMS120****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	465570 GMS120
GTIN	3165140560108
Classe articolo	46T

**Descrizione****Esecuzione:**

Localizzazione affidabile anche di oggetti fino a 120 mm di profondità. Tre modalità di rilevamento (costruzioni a secco, metallo, modalità per cavi sotto tensione) per varie applicazioni. Maggiore affidabilità del rilevamento di oggetti mediante segnale ottico e acustico. Visualizzazione del centro esatto dell'oggetto. Il centro dell'oggetto cercato può essere facilmente marcato tramite l'apposita apertura. Ampio display illuminato. Superficie morbida per una migliore tenuta.

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Uso:**

Materiali rilevabili: metalli ferrosi e non ferrosi, sottostrutture in legno, cavi sotto tensione.

**Fornitura:**

Batteria n. art. 081551 6LR61, cinturino da polso, custodia protettiva.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	120 mm
---------------------------	--------

Profondità di rilevamento, acciaio	120 mm
Profondità di rilevamento, rame	80 mm
Profondità di rilevamento, cavi sotto corrente	50 mm
Profondità di rilevamento, legno	38 mm
Peso	270 g
Lunghezza	200 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	32 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 6LR61
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Localizzatore