

**Localizzatore, Modello: DTECT120****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	465570 DTECT120
GTIN	3165140780070
Classe articolo	46T

Descrizione**Esecuzione:**

Localizzazione affidabile anche di oggetti fino a 120 mm di profondità. Tre modalità di rilevamento (costruzioni a secco, metallo, modalità per cavi sotto tensione) per varie applicazioni. Maggiore affidabilità del rilevamento di oggetti mediante segnale ottico e acustico. La misurazione del punto permette di effettuare localizzazioni anche su superfici minime. Indicazione ottica della direzione per la localizzazione precisa del centro dell'oggetto.

Uso:

Materiali rilevabili: metalli ferrosi e non ferrosi, sottostrutture in legno, cavi sotto tensione. Inoltre, materiale rilevabile: tubi in plastica riempiti con acqua.

Fornitura:

Batteria agli ioni di litio, caricabatterie rapido, L-Boxx

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	120 mm
Profondità di rilevamento, acciaio	120 mm
Profondità di rilevamento, rame	120 mm

Profondità di rilevamento, cavi sotto corrente	60 mm
Profondità di rilevamento, legno	38 mm
Accuratezza	±10 mm
Peso	490 g
Lunghezza	206 mm
Larghezza	92 mm
Altezza	85 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 6LR61
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto	Localizzatore